






品番：EA899AM-36N

品名：100V/1150W 掃除機(紙パック式)



販売価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)			
カタログ価格	33,000円(税抜)／36,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/19 19:36現在)			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	MC-PJ21G-N
集じん容量	1.3L	電源	AC100V
消費電力	約200～1,150W	吸込仕事率	約60～600W
騒音値	約60～65dB	サイズ	242(W)×348(D)×194(H)mm
重量	2.7kg(本体のみ)、 4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズル含む)	コード長	5m
カラー	シャンパンゴールド	ハンドル	オープンハンドル
ノズル	タイプ: パワーノズル ふき掃除効果あり(水拭きする機能ではありません) 親子ノズル: ○ エアダストキャッチャー: ○	アイドリングオフ機能	あり
付属品	2WAYノズル 紙パック1枚(EA899AM-104)	適合紙パック	EA899AM-104、EA899AM-107

紙パック式

軽量コンパクト&ハイパワー
親子のノズル&ふき掃除搭載パワーノズル
【NEW】特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減
「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙バック式掃除機
モーターを搭載したパワーノズルで、間口の狭い場所や家具の多い場所でもすいすいかけられます。
マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに
子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。
ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。
ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。
排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(EA899AM-107)がおすすめです。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.