




品番：EA899AM-36P

品名：AC100V/1150W 掃除機(紙パック式)



販売価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
カタログ価格	35,500円(税抜) / 39,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/07 20:40現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



紙パック式
紙パックをゴミを紙パックに集めます。紙パックにはゴミが詰まると自動的に交換する必要があります。(2ヶ月に一度)

吸込仕事率
吸込仕事率は、掃除機の吸引力が変化する目安として用いられている値で、数値が大いほど、吸引力が強くなっています。

バッテリーの上手な扱い方
①過充電はしないでください。バッテリーが満充電のところで使い終わって下さい。
②電池温度はなるべく10~30℃で使用して下さい。
③それ以外の温度だと故障の原因になります。
④雨・水にぬらさないで下さい。
⑤充電に入ると充電が止まる状態の原因になります。
⑥充電を完了したら、充電の状態で保管して下さい。



仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	MC-PJ22G-C
集じん容量	1.3L	電源	AC100V
消費電力	約200~1,150W	吸込仕事率	約60~600W
騒音値	約60~65dB	サイズ	242(W)×348(D)×194(H)mm
重量	2.7kg(本体のみ)、 4.3kg(本体・ホース・延長管・床用ノズル含む)	コード長	5m
カラー	シャンパンゴールド	ハンドル	オープンハンドル
ノズル	タイプ: パワーノズル ふき掃除効果あり(水拭きする機能ではありません) 親子ノズル: ○ エアダストキャッチャー: ○	アイドリングオフ機能	あり
付属品	2WAYノズル 紙パック1枚(EA899AM-104)	適合紙パック	EA899AM-104、EA899AM-107

紙パック式

軽量コンパクト&ハイパワー

親子のノズル&ふき掃除搭載パワーノズル

【NEW】特殊加工ローラー採用でノズルお手入れの手間を軽減

「コンパクト」と「パワー」を併せ持つ紙パック式掃除機

モーターを搭載したパワーノズルで、間口の狭い場所や家具の多い場所でもすいすいかけられます。

マイナスイオンが静電気を抑えて、フローリングのゴミやほこりを一気にキャッチし、まるで拭いたような仕上がりに

子ノズルで、狭いすき間や高いところなど届きにくい場所を気軽にお掃除できます。

ノズルの上方向から吸気、集じんして床上30cmに浮遊するハウスダストもキャッチします。

ブラシが壁際までピッタリ届くので、壁際のゴミまでしっかりお掃除できます。

排気の清潔さをより求めるなら、抗菌加工(EA899AM-107)がおすすめです。

代替品

	<p>品番 EA899AM-39</p> <p>コメント 消費電力150~1000W</p>
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.