

品名：[充電式/DC18.0V] 掃除機(紙パック式)



販売価格	37,900円(税抜)／ 41,690円(税込)		
カタログ価格	37,900円(税抜)／41,690円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/18 06:48現在)		
商品入数	1	販売単位	ST
カタログページ			



バッテリーの上手な扱い方

- ①過放電しないでください。
1ヶ月が過ぎ始めるころで使い終わって下さい。
- ②電池温度はなるべく10～30℃で使用して下さい。
それ以外の温度だと故障の原因になります。
- ③雨水にぬらさないで下さい。
内部には入ると錆が発生し故障の原因になります。
- ④衝撃を与えないで下さい。
- ⑤保管の際は、満充電の状態で作成して下さい。

マークの説明

- 紙パック不要**
紙パックは不要です。
ゴジはダストケースに直接
入ります。
紙パック不要で経済的です。
- 紙パック**
紙パックを取り付けて使用。
ゴジが溜まったら紙パック
ごと廃棄できます。
使い捨てです。
- ゴミパック**
電子の大きなゴミのねえみ
に使用。ゴジが溜まったら、
中身を捨てて洗浄し、

吸込仕事率

吸込仕事率とは、掃除機の吸引によって、空気中のほこりやゴミを吸引し、集塵容器に集める作業に要する仕事率を示す目安として利用されている。数値が大きいほど、吸引力が強いとされています。

メーカー	京セラ	型番	BHC-1810L5 ※ESCOオリジナル セット品
セット内容	ハンディークリーナー(EA899AR-16SC) バッテリー 充電器 丸ブラシ 棚ブラシ フレキシブルホース 紙パック10枚 手提げバッグ	連続使用時間	(強)20分、(弱)40分
吸込仕事率	(強)60W、(弱)20W	騒音値	強:76dB(サイクロンユニット未装着)
サイズ	455(※970)×121×188(H)mm ※()内の数字は延長管、ワイドノズル を取付けた状態の寸法です。	重量	1.5kg
充電時間	84分	集じん容量	ダストバッグ使用時:0.5L、紙パック使 用時:0.33L
付属品	延長管、ワイドノズル、すき間ノズル、丸 ブラシ棚用ブラシ、フレキシブルホー ス、紙パック(10枚)、サイクロン式ユニッ ト		
排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式 ユニット付属			

使用電池	18V仕様 (リチウムイオン5.0Ah(付属))	
充電器・バッテリー付		

代替品

	品番	EA899AR-19
	コメント	仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.