

品番：EA899AR-16SC

品名：[充電式/DC18.0V] 掃除機(サイクロン式/紙パック)



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/06 12:53現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



バッテリーの上手な扱い方

- ① 清潔な布で拭いてください。バッテリーが落ち傷めると寿命が短縮されてしまいます。
- ② 充電後はなるべく10~30℃で使用して下さい。それ以外の温度だと故障の原因になります。特に高温になると紙パックの劣化の原因になります。
- ③ 静水にさらさないで下さい。内部が壊れる原因になります。
- ④ 衝撃を受けないで下さい。衝撃を受けると、裏蓋の破損で故障してしまいます。

マークの説明

紙パックの向き
紙パックは向きを間違えて装着しないでください。

紙パックの取り付け
紙パックを取り付けず、本体を動かさずに紙パックを交換してください。

紙パックの交換
紙パックの交換は、裏蓋の破損で故障してしまいます。

吸込仕事率

吸込仕事率は、掃除機の吸引能力を示す目安として明記されている値で、数値が大きいほど、吸引能力が優れています。



仕様

メーカー	京セラ	型番	DHC1810L5
サイズ	455(※970)×121×188(H)mm ※()内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。	連続使用時間	(強)25分、(弱)50分
吸込仕事率	(強)60W、(弱)20W	騒音値	強:69.2dB (サイクロンユニット未装着)
重量	1.5kg	充電時間	84分
集じん容量	0.5L(ダストバッグ)、 0.33L(紙パック)	使用電池	18V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
付属品	電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、すき間ノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ(本体取付)、サイクロン式ユニット、逆止板		

排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式ユニット付属

充電器・バッテリー付

静かでパワフルな吸引力

シートキースイッチの2段階切り替えで掃除効率アップ

電池残量をLEDの点灯点滅で知らせます

ストラップ付

静音性UP

微細な粉じんなどの吸込みに優れたサイクロン式ユニットを標準付属

代替品



品番 EA899AR-19

コメント 仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.