

品番：EA899AR-16SC

品名：[充電式/DC18.0V] 掃除機(サイクロン式/紙パック)



販売価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
カタログ価格	36,400円(税抜) / 40,040円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



**バッテリーの上手な扱い方**

- ① 清潔な布で拭いてください。バッテリーが落ち傷めると寿命が短縮されてしまいます。
- ② 充電後はなるべく10~30℃で使用して下さい。それ以外の温度だと故障の原因になります。特に高温は避けて下さい。
- ③ 静電気を帯びた手で触ると故障の原因になります。
- ④ 充電後は、濡れた手で触らないで下さい。

**マークの説明**

**紙パック** 紙パックは不要です。ゴミが溜まりすぎるとサイクロンユニットに負担がかかります。紙パックがなくなると掃除機が壊れます。

**逆止板** 紙パックを取り付けず、逆止板を取り付けると紙パックが不要になります。

**サイクロン** サイクロン式は、ゴミの吸込み時に、サイクロンユニットが高速回転し、ゴミを分離して吸引します。

**吸込仕事率**

吸込仕事率は、掃除機の吸引力を表す目安として明記されている値で、数値が大きいほど、吸引力が強くなります。



仕様

メーカー	京セラ	型番	DHC1810L5
サイズ	455(※970)×121×188(H)mm ※( )内の数字は延長管、ワイドノズルを取付けた状態の寸法です。	連続使用時間	(強)25分、(弱)50分
吸込仕事率	(強)60W、(弱)20W	騒音値	強:69.2dB (サイクロンユニット未装着)
重量	1.5kg	充電時間	84分
集じん容量	0.5L(ダストバッグ)、 0.33L(紙パック)	使用電池	18V仕様 リチウムイオン5.0Ah(付属)
付属品	電池パック、充電器、延長管(ノズルホルダ付)、ワイドノズル、すき間ノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ(本体取付)、サイクロン式ユニット、逆止板		

排気がクリーンな掃除もできるサイクロン式ユニット付属

充電器・バッテリー付

静かでパワフルな吸引力

シートキースイッチの2段階切り替えで掃除効率アップ

電池残量をLEDの点灯点滅で知らせます

ストラップ付

静音性UP

微細な粉じんなどの吸込みに優れたサイクロン式ユニットを標準付属

代替品



品番 EA899AR-19

コメント 仕様ご確認ください

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.