

品番：EA899AR-2A

品名：AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)



販売価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/10 04:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	VC-1150
最大真空度	25kPa	吸込仕事率	280W
集じん容量	(乾燥)15L、(液体)12L	騒音値	72dB
電源	AC100V	電流	12A
消費電力	1,150W	最大風量	3m3/min
本体サイズ	345×350×435(H)mm	重量	6.5kg
電源コード長	5m	付属品	ホース1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、スキマノズル

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W
乾湿両用集じん機
湿ったゴミや液体汚水も吸引できます。
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様
電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ
コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ

代替品

	品番EA899AR-2B コメント変更点:ブランド・色調
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.