

品番：EA899AR-2B

品名：AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)



販売価格	20,900円(税抜)／22,990円(税込)		
カタログ価格	20,900円(税抜)／22,990円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/08/07 14:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2480ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AVC1150
真空度	25kPa	吸込仕事率	280W
集じん容量	(乾燥)15L、(液体)12L	騒音値	72dB
電源	100V	電流	12A
消費電力	1150W	最大風量	3m3/min
タンク材質	樹脂	サイズ	345×350×435(H)mm
重量	6.5kg	コード長	5m
付属品	ホースφ38mm×1.8m、乾式用カートリッジフィルタ(本体取付)、フィルタロック(本体取付)、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、湿式用スポンジフィルタ、延長管、スキマノズル、キャスタ		

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W
業務用【乾湿両用】集じん機
湿ったゴミや液体汚水も吸引できます。
細かなホコリも確実にキャッチするカートリッジフィルタ仕様

電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ

コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.