

品番 : EA899AR-3A

品名 : AC100V/1150W 掃除機(乾湿両用)



販売価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
カタログ価格	43,700円(税抜) / 48,070円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2026/06/21 16:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2420ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AVC1250ST
電源	100V	消費電力	1150W
最大風量	3.0m ³ /min	最大真空度	25kPa
騒音値	72dB	サイズ	420(W)×420(D)×580(H)mm
吸込仕事率	280W	材質	タンク:ステンレス
重量	9.0kg	付属品	ホース(φ38mm×2.5m)、カートリッジフィルター(乾式用)、スポンジフィルター(湿式用)、布フィルター、延長管、ロングノズル、床ブラシ(乾湿両用)、スキマノズル、キャスター
コード長	10m	集じん容量	23L
吸水	20L		
排水に便利なドレン付			
錆に強いステンレスタンクを採用			
細かなホコリも確実にキャッチする、カートリッジフィルタ仕様			
汚泥、ヘドロ、液体などの吸い込みに最適			
アルミ製スキマノズルとロングノズルを標準装備			

ダブルファンタイプのため、パワフルなのに静かです。

ON/OFF操作が簡単な大型電源スイッチ搭載

静電気を地面に逃がす、アースチェーン付

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.