

品番 : EA899AR-6B

品名 : AC100V/1050W 掃除機(肩掛式)



販売価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
カタログ価格	15,200円(税抜) / 16,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 23 (2026/04/04 14:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2420ページ		



仕様

メーカー	京セラ	型番	AVC51
電源	单相100V	消費電力	1050W
吸込仕事率	80W	集じん容量	乾燥:5L、液体:5L
騒音値	80dB	サイズ	350×285×370(H)mm
重量	4kg	タンク材質	樹脂
コード長	5m	材質	樹脂
定格電流	11A	最大風量	1.2m ³ /min
最大真空度	16kPa	付属品	ホース1.8m、 カートリッジフィルタ(本体取付)、 フィルタロック(本体取付)、 湿式用スポンジフィルタ、 延長管×2、床用ブラシ、 すき間ノズル、肩掛けバンド、 ジョイントハンドル、 パイプアダプタ、コードフック

乾湿両用

持ち運びしやすい小型携帯タイプ

細かなホコリも確実にキャッチする大径カートリッジフィルタを採用

ホースを排気口に接続すればブロフにもなる

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.