品番: EA899AW-19A

品名: DC18.0V ハンディークリーナー(充電式)



販売価格	39,900円(税抜)/43,890円(税込)				
カタログ価 格	39,900円(税抜)/43,890円(税込)				
在庫数	最新在庫: 2 (2025/11/04 18:36現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2474ページ				























仕様

メーカー	ボッシュ	型番	GAS18V-1N
使用電池	18V仕様 リチウムイオン5.0Ah	集じん容量	0.7L
連続使用時間	約35分	吸込仕事率	59W
サイズ	440×180×110mm	重量	1.8kg(バッテリー装着時)
充電時間	約30分(空→80%ターボ充電) 約45分(空→フル充電)	付属品	バッテリー 充電器 延長パイプ すき間ノズル 床用ノズル フィルター(本体装着済み) フレキシブルホース

2ステージ方式のローテーションエアフローでフィルターが目詰まりしにくく吸引力が持続します。

紙パック不要の大容量のダストカップは集じん容積0.7L。ワンタッチでゴミ捨て可能。ホコリやゴミに触れることなく衛生的にゴミ捨てができま

ダストカップ部を簡単に分解、水洗いすることが可能です(フィルター部を除く)。

豊富な付属品で幅広い清掃作業に柔軟に対応できます。標準付属のフレキシブルホースで高いところや車の中等の狭いところのお掃除もラ

ECP機能:過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守ります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.