

品番：EA899AW-20

品名：DC18.0V ハンディークリーナー本体



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 17,200円(税抜) / 18,920円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/21 06:22現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2415ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                             |               |       |  |
|-----------------------------|---------------|-------|--|
| メーカー                        | ボッシュ          | 型番    | GAS18V-1H                                  |
| 使用電池                        | 18V仕様         | 集じん容量 | 0.7L                                       |
| 連続使用時間                      | 7分            | 吸込仕事率 | 59W  |
| 充電時間                        | 35分           | サイズ   | 440(L)×180(W)×110(H)mm                     |
| 重量                          | 1.3kg(バッテリー無) | 付属品   | 延長パイプ、すき間ノズル、床用ノズル、フィルター(本体装着済み)、フレキシブルホース |
| 紙パック不要                      |               |       |  |
| 2ステージ方式のローテーションエアフローで吸引力が持続 |               |       |  |
| ゴミ捨てが簡単なダストカップデザインで水洗いも可能です |               |       |  |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.