

品番：EA899AZ-1

品名：DC18V ハンディクリーナー(充電式)



販売価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
カタログ価格	32,700円(税抜) / 35,970円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/13 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	工進	型番	SCL-1820
使用電池	18V仕様 リチウムイオン2.0Ah(付属)	集じん容量	0.35L
連続使用時間	強:約10分、標準:約33分	吸込仕事率	強:73.6W、標準:18.4W
サイズ	ハンディー時:470×90×216(H)mm	重量	1.3kg(バッテリー含む、ノズル・ホース 付属品なし)
充電時間	約60分	付属品	バッテリー、充電器、ストレートパイプ、 フレキシブルホース、すき間用ノズル、 床用ノズル、フィルター
用途	一般家庭の掃除、自動車内の掃除、ピ ル、ホテル内の掃除	モード切替	2段階 (標準モード/強モード)
使用環境温度	5~40℃	適合バッテリー	EA990KB-26
バッテリー用充電器	EA990KB-27		

ブラシレスモーター

紙パック不要

サイクロン方式

本体重量1.3kgで軽量コンパクト

耐久性に優れたブラシレスモーター採用。吸込仕事率が高く、吸引力が優れています。

汚れが気になるサイクロン部分はワンボタンで簡単に取り外せ、水洗いできます。

先端が曲がるので、狭いスペースも掃除することができます。

毎日使うものだから小型で軽量が一番。女性やシニアが片手でラクに操作できます。

代替品



品番 EA899AW-19A

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.