

品番：EA899CB-2

品名：AC100V/1100W ブロワバキューム(粉碎機能付)



販売価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
カタログ価格	24,500円(税抜)／26,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/11 06:03現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	RESV-1510V
電源	100V	消費電力	1100W
風量	6～10m3/分	風速	40～70m/秒
コード長	0.3m	吸込仕事率	175W
ダストバッグ容量	35L	サイズ	1050×200×370(H)mm
重量	4.5kg	付属品	ノズル、ダストバッグ、補助ハンドル、肩掛バンド、ローラー、延長コード、ワイドノズル
落ち葉を約1/10に粉碎します。			
無段変速			
本体二重絶縁構造			

代替品

	品番 EA899CB-6A コメント 仕様確認して下さい
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.