品番: EA899CB-20A

品名: AC100V/650W ポータブルブロワバキューム



販売価格	13,600円(税抜)/14,960円(税込)				
カタログ価格	13,600円(税抜)/14,960円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/20 00:09現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2486ページ				









仕様

メーカー	京セラ	型番	PSV-600	
電源	AC100V、650W	風速	50m/秒	
風量	3.5m3/分	風圧	4.8kPa	
サイズ	480(ノズル無し355)×198×232(H) mm	重量	1.9kg	
コード長	4.5m	無負荷回転数	12,500rpm	
吸込仕事率	142W	集じん容量	2L	
材質	樹脂	用途	各種機械・作業現場・庭まわり・社内の 清掃、木材の切屑の集じん・吹飛ばし	
替カーボンブラシ	EA813RA-11	付属品	ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイド ノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット	
本体二重絶縁構造、吸込み・吹飛ばし機能付				

ブロワーと集塵作業を1台で行える

ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え

代替品

ㅁᇴ	EA899CB-5A
品番	EA899CB-5A



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.