

品番：EA899CB-20A

品名：AC100V/ 650W ポータブルブロワバキューム



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込) | | |
| カタログ価格 | 13,600円(税抜) / 14,960円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/21 06:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|--------------------------------|--------|--|
| メーカー | 京セラ | 型番 | PSV-600 |
| 電源 | AC100V、650W | 風速 | 50m/秒 |
| 風量 | 3.5m ³ /分 | 風圧 | 4.8kPa |
| サイズ | 480(ノズル無し355)×198×232(H) mm | 重量 | 1.9kg |
| コード長 | 4.5m | 無負荷回転数 | 12,500rpm |
| 吸込仕事率 | 142W | 集じん容量 | 2L |
| 材質 | 樹脂 | 用途 | 各種機械・作業現場・庭まわり・社内の 清掃、木材の切屑の集じん・吹飛ばし |
| 替カーボンブラシ | EA813RA-11 | 付属品 | ノズル(125mm)、すき間ノズル、ワイド ノズル、ダストバッグ(2L)、ホースセット |

本体二重絶縁構造、吸込み・吹飛ばし機能付

ブロワーと集塵作業を1台で行える

ノズルを回転させてブロワーと集塵をワンタッチ切替え

代替品

| | |
|----|------------|
| 品番 | EA899CB-5A |
|----|------------|



コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.