

品番：EA899CB-21

品名：AC100V/1050W 電動ブロワバキューム



販売価格	18,700円(税抜)／20,570円(税込)		
カタログ価格	18,700円(税抜)／20,570円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/14 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	RESV-1020
電源	AC100V・1050W	回転数	低速:9000rpm 高速:12800rpm
サイズ	903×195×480(H)mm	重量	4.2kg
吸い込み、吹き寄せ			
風速	低速:47m/s 高速:62m/s	風量	低速:6.5m3/min 高速:9.0m3/min
2段階切替			
本体二重絶縁構造			
付属品	肩掛けバッグ、ノズル、ローラー、ダストバッグ(30L)、延長コード(10m)		

代替品

	品番 EA899CB-5A コメント 違い: 粉碎機能付き
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.