品番: EA899CB-5A

品名: AC100V/1050W ブロワバキューム(粉砕機能付



販売価格	<b>14,800円</b> (税抜)/ 16,280円(税込)				
カタログ価 格	14,800円(税抜)/16,280円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/20 01:54現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2486ページ				













## 仕様

メーカー	京セラ	型番	RESV-1000
風速	低速:70m/秒、高速:86m/秒	風量	低速:5.8m3/分、高速:7.2m3/分
吸込仕事率	低速46、高速87W	ダストバッグ容量	25L
電源	100V	消費電力	1,050W
粉砕比率	10:1 ※葉の種類、大きさや乾燥の度合いにより異なります。	サイズ	905×195×400(H)mm
重量	3.6kg	付属品	ノズル、ダストバッグ(25L)、ローラー、 延長コード(10m)

「吹き寄せ」と「吸い込み」が1台でできる外で使う掃除機

作業切換えはレバー1つで簡単切換え

落ち葉を約1/10に粉砕します。

用途に合わせて風速を2段階に切換え

吸い込み、吹き飛ばし

新設計ファンにより、騒音や振動を低減

本体二重絶縁構造

吸い込み作業に楽なアジャスタブルローラー付

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.