

品番：EA899DA-5

品名：DC18V/ 7.5L 乾湿両用掃除機(充電式)



販売価格	57,400円(税抜)／ 63,140円(税込)			
カタログ価格	57,400円(税抜)／63,140円(税込)			
在庫数	最新在庫: 0 （2025/06/18 18:04現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ				



仕様

メーカー	マキタ	型番	VC750DRG
電源	18Vリチウムイオン電池(6.0Ah)(付属)	容量(L)	集じん:7.5 吸水:4.5
電動機	DCブラシレスモータ	吸込仕事率	強:50W 標準:25W
最大風量	強:1.6m3/min 標準:1.3m3/min	最大真空度	強:6.7kPa 標準:4.2kPa
連続使用時間	強:約36分 標準:約72分	充電時間	実用充電:約27分 フル充電:約40分
サイズ	251(W)×418(D)×278(H)mm	重量	4.1kg(電池含)
用途	フロア作業・水回り作業後の清掃・車内清掃・電動工具接続など	付属品	バッテリー、充電器、バッテリーカバー、伸縮ホース(0.4～2.0m)、ワイドノズル、サッシノズル、ショルダーベルト
乾湿両用			
サッと持込めるコンパクトボディ、パワフル&大容量7.5Lで現場を綺麗に			
ブラシレスモータ搭載により高い吸込力と作業量を両立			
バッテリー残容量表示			
伸縮ホース:収納時は0.4m 最大2mまで伸びます。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.