

品番 : EA899HB-10

品名 : AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 38,000円(税抜) / 41,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/06 08:23現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2417ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|------------------|-------|--|
| メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-G1200 |
| 集じん容量 | 12L | 電源 | 100V |
| 消費電力 | 1050W | 吸込仕事率 | 360W |
| 騒音値 | 71dB | コード長 | 8m |
| サイズ | 388×335×471(H)mm | 重量 | 5.7kg |
| 付属フィルター | 布フィルター | 付属品 | ・ホース(1.5m) ・床用吸口 ・すき間(サッシ)用吸口 ・棚用自在吸口 ・延長管 |

鋼板製ボディ

ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。)

フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。)

棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

