

品番 : EA899HC-26

品名 : DC10.8V/2.0Ah ハンディクリーナー(紙パック/充電式)



販売価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
カタログ価格	27,100円(税抜)／29,810円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2412ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R12DPA(BSW)
用途	清掃作業に	仕様	標準セット (バッテリー・充電器セット)
集じん容量	0.4L	集じん方式	紙パック式
バッテリー	リチウムイオン(DC10.8V/2.0Ah)	使用可能バッテリー	マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ)
吸込仕事率	(強):約20W (標準):約10W (弱):約7W	連続使用時間	(強):約16分 (標準):約27分 (弱):約36分
充電時間	約30分	サイズ	ハンディ時:463(W)×102(D)×144(H)mm ノズル取付時全長:993mm
重量	1.1kg ※電池装着時、付属品除く	騒音値	72db
材質	ABS樹脂	付属品	床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電池、充電器、電池カバー、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚
カラー	ホワイト		

ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい

紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。

運転中自動的にLEDライトが点灯します。

延長管・ノズル装着時も軽量1.4kgで使いやすい。

<紙パックの付け忘れ防止機能>

紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない！

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに！

段差も乗り越えやすい！

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.