


品番：EA899HC-38

品名：DC10.8V ハンディークリーナーセット(充電式)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 22,200円(税抜) / 24,420円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 22,200円(税抜) / 24,420円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 7 (2026/06/21 01:09現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | St |
| カタログページ | 2412ページ                      |      |    |



## 仕様

|       |                                     |        |  |
|-------|-------------------------------------|--------|--|
| メーカー  | HiKOKI                              | 型番     | R12DC(BSW)                               |
| 仕様    | ・標準セット(バッテリー・充電器付き)<br>・ダストケース集じん方式 | バッテリー  | リチウムイオン(DC10.8V/2.0Ah)                   |
| 吸込仕事率 | (強):約30W<br>(標準):約18W<br>(弱):約10W   | 連続使用時間 | (強):約16分<br>(標準):約27分<br>(弱):約36分        |
| 充電時間  | 約30分                                | 集じん容量  | 0.56L                                    |
| 騒音値   | 70dB                                | サイズ    | 460×102×140mm<br>(ノズル取付時:987×102×140mm)  |
| 重量    | 1.1kg<br>※電池装着時                     | 付属品    | 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電機、充電器、電池カバー |
| カラー   | ホワイト                                |        |  |

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!  
段差も乗り越えやすい!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現!

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.