


品番：EA899HC-39

品名：DC10.8V ハンディークリーナー本体(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 9,190円(税抜) / 10,109円(税込) | | |
| カタログ価格 | 9,190円(税抜) / 10,109円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/20 23:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2412ページ | | |



仕様

| | | | |
|-------|-----------------------------------|--------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R12DC(NN) |
| 仕様 | ・本体のみ ・ダストケース集じん方式 | バッテリー | リチウムイオン【別売り】 (DC10.8V) |
| 吸込仕事率 | (強):約30W (標準):約18W (弱):約10W | 連続使用時間 | (強):約16分 (標準):約27分 (弱):約36分 |
| 充電時間 | 約30分 | 集じん容量 | 0.56L |
| 騒音値 | 70dB | サイズ | 460×102×140mm (ノズル取付時:987×102×140mm) |
| 重量 | 1.1kg ※電池装着時 | 付属品 | 床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル |
| カラー | ホワイト | 交換充電池 | EA813HD-16 ※別売り |
| 充電器 | EA813H-12 ※別売り | | |

※バッテリー・充電器は付属していません。

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!

段差も乗り越えやすい!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!

強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.