

品番：EA899HC-42B

品名：DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	58,400円(税抜) / 64,240円(税込)		
カタログ価格	58,400円(税抜) / 64,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/06 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2413ページ		



吸込仕事率155Wの圧倒的パワーでガンガン吸える(強モード使用時)

#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R36DB(XPZ)
用途	清掃作業に	仕様	バッテリー・充電器セット
吸込仕事率	(強): 155W (標準): 65W (弱): 35W	連続使用時間	(強): 約15分 (中): 約30分 (弱): 約60分 ※EA813HF-17B装着時
集じん容量	0.56L	バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)
充電時間	実用充電: 約19分 満充電: 約25分	騒音値	72dB
サイズ	476×112×169(H)mm (ノズル取付: 1008mm)	重量	1.6kg ※EA813HF-17B装着時
付属品	バッテリー、急速充電器、延長管(ノズルホルダ付)、床用ノズル、スキマノズル	カラー	パールホワイト

紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能です。

フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しでも引いてもゴミの吸込みが可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.