

品番 : EA899HC-47

品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディクリーナー(充電式)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 54,300円(税抜)／59,730円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 54,300円(税抜)／59,730円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/15 04:43現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ |                              |      |   |



#### 仕様

|        |                                    |       |                        |
|--------|------------------------------------|-------|------------------------|
| メーカー   | HiKOKI                             | 型番    | R18DB                  |
| サイズ    | 510×112×169(H)mm(ノズル取付:<br>1026mm) | 重量    | 1.7kg                  |
| 連続使用時間 | (強)40分、(標準)48分、(弱)66分              | 吸込仕事率 | (強)25W、(標準)18W、(弱)10W  |
| 充電時間   | 25分                                | 使用電池  | 36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属) |
| 付属品    | 床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、<br>すき間用ノズル     | 集じん容量 | 0.4L                   |

紙パック不要

替バッテリー:EA813HF-17A

吸込力が持続する1段サイクロン搭載

お手入れが簡単なダストケース集じん方式サイクロン

2層フィルタ(ハイクリーン+不織布)採用により捕集性能アップ

吸込力が3段階に切替可能

LEDライト付

低騒音で快適作業(68dB)

代替品



品番 EA899HC-47A  
コメント 本体同じ/付属電池・充電器違い

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.