

品番：EA899HC-47A

品名：DC18V ハンディークリーナーセット(サイクロン/充電式)



販売価格	62,900円(税抜) / 69,190円(税込)		
カタログ価格	62,900円(税抜) / 69,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2413ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R 18DC(S)(NN) ※ESCOオリジナルセット品
仕様	バッテリー・充電器セット	吸込仕事率	(強):約25W (標準):約18W (弱):約10W
連続使用時間	(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時	バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)
充電時間	満充電:約25分	集じん容量	0.4L
サイズ	511×112×(H)169mm (延長管・ノズル取付け時長さ: 1027mm)	重量	1.8kg ※EA813HF-17B装着時
付属品	床用ノズル、延長管、すき間用ノズル		
1段サイクロン方式			
LEDライト付			
吸込力が3段階に切替可能			
サイクロン方式で吸込み能力が持続します。			
2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。			

ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。

1段サイクロン方式により、紙パック不要。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.