

品番：EA899HC-48

品名：DC18.0V ハンディークリーナーセット(紙パック/充電式)



販売価格	72,900円(税抜) / 80,190円(税込)		
カタログ価格	72,900円(税抜) / 80,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 02:20現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	ESCOオリジナルセット品
用途	清掃作業に	仕様	エスコセット (バッテリー・充電器セット)
集じん容量	0.4L	集じん方式	紙パック式
バッテリー	リチウムイオン(18V/5.0Ah)	使用可能バッテリー	マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池 (BSL 18XXシリーズ)
吸込仕事率	(強): 33W (標準): 26W (弱): 17W	連続使用時間	(強): 約40分 (標準): 約48分 (弱): 約66分
充電時間	満充電: 約25分 実用充電: 約19分	サイズ	ハンディ時: 478(W)×112(D)×169(H)mm 延長管・ノズル取付時全長: 1008mm
重量	1.8kg(バッテリーEA813HF-17B装着時)	騒音値	72db
カラー	ホワイト	材質	ABS樹脂
付属品	床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、充電電池、充電器、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚		

ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい

紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。

<紙パックの付け忘れ防止機能>

紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

代替品



品番 EA899HC-48A

コメント 変更点:価格

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.