

品番：EA899HC-52D

品名：DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	61,900円(税抜) / 68,090円(税込)		
カタログ価格	61,900円(税抜) / 68,090円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/28 04:33現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



吸込仕事率155Wの圧倒的パワーでガンガン吸える(強モード使用時)

#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R36DB(XP) ※ESCOオリジナルセット品
用途	ビルやホテルの清掃作業に	仕様	バッテリー・充電器セット 手提げバッグ付
バッテリー	リチウムイオン(36V/2.5Ah)	吸込仕事率	(強):155W (標準):65W (弱):35W
連続使用時間	(強):約15分 (中):約30分 (弱):約60分 ※バッテリー(EA813HF-17B)装着時	集じん容量	0.56L
騒音値	72dB	本体サイズ	476(W)×112(D)×169(H)mm ※延長管・ノズル取付時:1003(W)mm
本体重量	1.6kg ※バッテリー(EA813HF-17B)装着時 ※延長管・ノズルを除く	充電時間	(実用充電):約19分 (満充電):約25分 ※バッテリー(EA813HF-17B)・充電器(EA813H-18A)の場合
カラー	パールホワイト	付属品	バッテリー、充電器、ラウンドブラシ、棚用ブラシ、フレキシブルホース、収納バッグ

ダストケース集じん方式
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要
床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。
床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。
フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。
フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)
高回転ブラシレスモーター搭載
LEDライト付

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.