

品番 : EA899HC-68

品名 : DC18V ハンディークリーナー(充電式/本体)



販売価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
カタログ価格	15,000円(税抜)／16,500円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/03 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2413ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R18DPA(NN)
用途	清掃作業に	仕様	本体のみ (充電器・バッテリーなし)
集じん容量	0.4L	集じん方式	紙パック式
バッテリー	DC18Vリチウムイオン【別売】	使用可能バッテリー	マルチボルト蓄電池、18Vリチウムイオン電池(BSL 18XXシリーズ)
吸込仕事率	(強):33W (標準):26W (弱):17W	連続使用時間	(強):約40分 (標準):約48分 (弱):約66分 ※EA813HF-17B装着時
サイズ	ハンディ時:478(W)×112(D)×169(H)mm 延長管・ノズル取付時全長:1008mm	重量	1.8kg(バッテリーEA813HF-17B装着時)
騒音値	72db	カラー	ホワイト
材質	ABS樹脂	付属品	床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズル、紙パック【抗菌仕様】(10枚入り)、紙パック【抗菌仕様】本体装着1枚
ワンタッチゴミ捨てで手を汚しにくい			
紙パックごと捨てるためゴミの舞い散りを軽減します。			

<紙パックの付け忘れ防止機能>

紙パックが正しく装着されていない時にはダストケースカバーが閉まらない！

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。

LEDライト付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.