

品番：EA899HC-69

品名：DC18.0V 肩掛け掃除機(充電式)



販売価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
カタログ価格	29,200円(税抜) / 32,120円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/06 12:09現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2419ページ		



肩掛け式のため様々な場所で使用できます

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP18DA(NN)
用途	乾いたゴミ・水分を含んだゴミの清掃作業に	仕様	乾湿両用 本体のみ(バッテリー・充電器 別売)
適用バッテリー	リチウムイオン(18V)	充電時間	約25分 ※充電器(EA813H-18A)使用時
集じん容量	5.1L	吸水容量	3.5L
吸込仕事率	ブーストモード:80W エコモード:35W	最大風量	1.8m ³ /min
最大真空度	11kPa(1.120mm水柱)	連続使用時間	【EA813HF-17B使用時(5.0Ah)】 エコモード:約28分 ブーストモード:約16分 【EA813HF-19A使用時(8.0Ah)】 エコモード:約44分 ブーストモード:約26分
フィルターの種類	HEPAフィルター(フィルター乾式専用を併用可)	ホースサイズ	φ30mm×0.5~2.5m

本体サイズ	210×330×393mm	重量	4.9kg (EA813HF-17B装着時)
付属品	ホース(φ30×0.5~2.5m)、ジョイントノズル、延長管×3、床用ノズル、すき間ノズル、フィルタ、HEPAフィルタ、ショルダーベルト、ホルダ(ねじ2個)		

軽量コンパクトで手軽に使える!

排気がキレイで軽量のコードレス!

<軽量コンパクト>

蓄電池を装着しても4.9kg。標準付属の取り外し可能なショルダーベルトを使用して肩掛けで持ち運べ、様々な場所で活躍できます。

<HEPAフィルタ採用>

高性能のHEPAフィルタ搭載で、細かい粉じんも逃さずキャッチするので、排気もキレイです。

<HEPAフィルタ除じん機能付き>

セルフクリーンボタンを使い、フィルタを装着したまま、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させることができます。

<乾湿両用>

乾湿両用タイプなので、乾いたゴミやホコリだけでなく、水分や、水分と混じったホコリも吸うことができます。

<ブロウ機能搭載>

ホースを送風口に取り付けることで、ブロウとして使うことができ、ゴミやホコリの吹き飛ばしに便利!

<伸縮自在なホースと延長管>

0.5~2.5mの間で動きに合わせて伸縮するホースと3本の延長管で、様々な場所に対応できます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.