

品番：EA899HC-6BS

品名：DC14.4V/6.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)



|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 46,700円(税抜) / 51,370円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 46,700円(税抜) / 51,370円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/21 01:08現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ |                              |      |    |



仕様

|       |   |        |   |
|-------|---|--------|---|
| メーカー  | HiKOKI  | 型番     | R14DSAL(LYP)  |
| 仕様    | 充電器・バッテリー付  | 電源     | 充電式<br>(14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah)  |
| 充電時間  | 約30分  | 連続使用時間 | 約42分<br>(充電池【EA813HE-16】使用時)  |
| 吸込仕事率 | 35W   | 集じん容量  | 560ml   |
| 騒音値   | 70dB  | 本体サイズ  | 438×114×153(H)mm、<br>(床用ノズル取付時:<br>969×114×153(H)mm)                              |
| 重量    | 1.3kg(充電池装着時)   | 付属品    | 床用ノズル、<br>延長管(ノズルホルダ付)、<br>すき間用ノズル、<br>急速充電器(冷却機能付)、<br>充電池(EA813HE-16)、<br>電池カバー |
| 交換充電池 | EA813HE-13、<br>EA813HE-4、<br>EA813HE-14、<br>EA813HE-15、<br>EA813HE-16 |        |   |

パワフルな吸引力

強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。

ダストケース集じん方式

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。

LEDライト付

吸込み口を明るく照らします。

斜めカットの接続口

ノズル・延長管なしでもお掃除できます。

トリガ式スイッチ

こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。

安心の電池多重保護回路内蔵

メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。

代替品

|   |  |
|---|--|
|   | <p><b>品番</b> EA899HC-6C<br/><b>コメント</b> 変更点: 本体、バッテリー、充電時間</p> |
|  | <p><b>品番</b> EA899HC-42B<br/><b>コメント</b> DC36V仕様</p>           |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.