


品番：EA899HC-6C

品名：DC14.4V ハンディークリーナーセット(充電式)



販売価格	55,200円(税抜) / 60,720円(税込)		
カタログ価格	55,200円(税抜) / 60,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:09現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2413ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	R14DB(NN)※エスコオリジナルセット
仕様	バッテリー・充電器付き	使用電池	14.4V仕様
集じん容量	0.56L	バッテリー	リチウムイオン(14.4V/6.0Ah)
連続使用時間(目安)	強:約42分 標準:約48分 弱:約68分 ※使用時間はバッテリーの状態により変わります。	吸込仕事率	強:35W 標準:26W 弱:14W
騒音値	75dB	サイズ	438(W)×114(D)×153(H)mm (延長管・床用ノズル取付時: 965×114×153(H)mm)
重量	1.5kg ※バッテリー(EA813HE-16)装着時 ノズル・延長管を除く	充電時間	約30分
付属品	床用ノズル、延長管(ノズルホルダ付)、 スキマノズル、バッテリー、充電器	LEDライト	白色LED

紙パック不要

強力モーターでパワフル吸引

<動作がスムーズ!>

底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!

段差も乗り越えやすい!

<パネルスイッチ>

吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能です。

<お知らせランプ>

使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

<除じん機構>

プレフィルタ表面に吸着したゴミをかき落とす除じんブレードにより、手を汚さずにプレフィルタのお掃除ができます。

<ダストケース>

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、スピーディなゴミ捨てが可能です。また、紙パックが不要で経済的です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.