

品番 : EA899HC-7E

品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディクリーナー(充電式)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 56,400円(税抜)／62,040円(税込) | | |
| カタログ価格 | 56,400円(税抜)／62,040円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/03 22:41現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
| カタログページ | 2413ページ | | |



吸込仕事率
吸込仕事率とは、工具の吸込力を表す目安です。吸込力でいうと、吸込仕事率が大きいほど、吸引力が強いです。



エスコオリジナルのバッテリー・充電器セット

仕様

| | | | |
|-------|---|--------|---|
| メーカー | HiKOKI | 型番 | R18DTC(NN) ※ESCOオリジナルセット品 |
| 仕様 | エスコセット | 用途 | 清掃作業に |
| 集じん方式 | ダストケース集じん | スイッチ方式 | トリガスイッチ |
| バッテリー | リチウムイオン(18V/5.0Ah) | 吸込仕事率 | 40W |
| 集じん容量 | 560ml | 連続使用時間 | 約40分 |
| 騒音値 | 68dB | 本体サイズ | 476×112×170(H)mm、 (床用ノズル取付時: 1003×112×170(H)mm) |
| 本体重量 | 1.7kg(バッテリー装着時) | 充電時間 | 約32分 (充電器【EA813H-10B】使用時) |
| 付属品 | 床用ノズル 延長管(ノズルホルダ付) すき間用ノズル 急速充電器(EA813H-10B) 蓄電池(EA813HF-17B) | | |

集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。

トリガスイッチでこまめにON・OFF可能。

静音で快適作業 パワー変わらず静音化。

濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できるハイクリーンフィルターを採用。

新型ノズルで底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.