

品番：EA899HE-6

品名：AC100V/1050W/18.0L 掃除機(業務用)



販売価格	43,000円(税抜)／ 47,300円(税込)			
カタログ価格	43,000円(税抜)／47,300円(税込)			
在庫数	最新在庫: 3 （2025/06/28 02:31現在）			
商品入数	1	販売単位	台	
カタログページ	2477ページ			

仕様

メーカー	日立 (HITACHI)	型番	CV-GR1800
集じん容量	18L	電源	100V
消費電力	1,050W	吸込仕事率	360W
騒音値	71dB	サイズ	475×383×557(H)mm
重量	7.4kg	コード長	8m(コードリール式)
ホース長	1.5m	タンク材質	鋼板
付属フィルター	布フィルター	付属品	・ホース(1.5m) ・延長管(2本継ぎ) ・床用吸口 ・棚用自在吸口 ・すき間用吸口

- 集じん容積18Lのビッグタンク。布フィルター式で経済的です。
- ホース口とベースの2箇所のハンドルでゴミ捨てが楽にできます。
- すき間に入ったゴミを飛ばしてお掃除できるブロワー機能付き。
- 大きな車輪(後輪)で移動もスムーズ。
- 8mのロングコードをワンタッチで本体内に収納できるコードリール機構付き。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.