

品番 : EA899HK-1A

品名 : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)



販売価格	68,800円(税抜)／75,680円(税込)		
カタログ価格	68,800円(税抜)／75,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 21:06現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2419ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP3608DA(L)(NN)
仕様	本体のみ	集じん容量	8L
吸水容量	6L	モーター	DCブラシレスモーター
フィルタ	布フィルタ	吸込仕事率	ecoモード:25W 標準モード:80W ターボモード:300W
蓄電池	マルチボルト蓄電池	充電時間	約40分
電圧/容量	36V-4.0Ah 18V-8.0Ah	最大風量	3.5m ³ /min
最大真空度	20.1KPa	騒音値	62dB(80W時)
連続使用時間	ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分	サイズ	331×369×408mm
重量	9.2kg	ホース	Φ38mm×1.5m
付属品	ホース(内径Φ38×長さ1.5m/一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま		

用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚

※バッテリー・充電器は別売です。

パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載

電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

バッテリー2個差込可能。1個でも運転可能です。

※バッテリーは別売

【樹脂タンク内形状ストレート化によりスムーズなゴミ捨て】

従来のタンク内形状は縁や溝があったため、ゴミ捨て時にタンク内にゴミが残りがちでしたが、今回タンクの底から縁までをストレートにすることで、ゴミ捨てがスムーズになりました。

【吸込力3段階】

モード切替スイッチで吸込力を選択できます。

ecoモード:25W、標準モード:80W、ターボモード:300W

【電池残量表示】

蓄電池を取り出さずに電池残量が確認できて便利です。

【メモリー機能搭載】

前回作業した時のモードが記憶されます。

例: ecoモードで作業し電源をOFFにした場合、次に電源を「ON」にした時、ecoモードの状態で復帰します。(「ターボ」モードの場合のみ、「標準」モードで復帰します。)

【吸込力を持続できるエアーブロー除じん】

フィルタ内面に空気を勢いよく吹きつけ、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させます。フィルタ装着のままできるので簡単、便利です。

【カーペットへの吸い付き軽減】

床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。

【用途に合わせて調整できる伸縮式ズームパイプ】

パイプ長さ 870~1,225mm

パイプを伸ばすと、家具の下など狭くて深い場所の掃除にも便利です。

【細くて握りやすいジョイントハンドル】

外径が細く、手が小さい方でも握りやすいハンドルです。

【市販のポリ袋を使用可能】

市販品のポリ袋は45L(幅650×深さ800mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。

※組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連からお選びください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.