品番: EA899HK-2

品名: DC36.0V/8.0L 乾湿両用コート レスクリーナー(充電式)



販売価格	<b>136,900円</b> (税抜)/ 150,590円(税込)				
カタログ価 格	136,900円(税抜)/150,590円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/12/19 16:49現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	2479ページ				













## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP3608DA(L)(2WP)
電源	36Vマルチボルト蓄電池	吸込仕事率	300W
最大真空度	20.1KPa	最大風量	3.5m3/min
サイズ	331×369×408mm	重量	9.2kg
充電時間	約40分	フィルタ	布フィルタ
連続使用時間	ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分	騒音値	62dB(標準モード時)
容量(L)	集じん:8、吸水:6	セット内容	ホース(内径 $\phi$ 38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、替バッテリー(EA813HF-19A)、充電器(EA813H-18A)、ツールボックス

AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」と充実の連続使用時間

強い吸込み力を持続できるエアーブロー除じん採用

完全コードレス化で現場の安全をサポート

電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。

収納に便利なコンパクトボックス付

パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

## 代替品



品番 EA899HK-2A

コメント 変更点:充電池変更

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.