

品番 : EA899HK-2

品名 : DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)



販売価格	136,900円(税抜)／150,590円(税込)		
カタログ価格	136,900円(税抜)／150,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/03 22:42現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



バッテリーの上手な扱い方

- ①過放電しないでください。
- ②バッテリーを立ち始めるとこまで使い終わって下さい。
- ③電池温度がなるべく10~30度で使用して下さい。
- ④充電の温度だと故障の原因になります。
- ⑤雨水にあらざいで下さい。
- ⑥内水にあらざいで下さい。
- ⑦ゴミ箱を詰めすぎないで下さい。
- ⑧音量をうるさいで下さい。
- ⑨保管の際は、直光束の状態で保管して下さい。

マークの説明

紙パック 不要	紙パックは不要です。ごみを直接捨てることができます。
紙パック 不要	紙パックを捨てて下さい。
紙パック 不要	紙パックを捨てて下さい。
紙パック 不要	紙パックを捨てて下さい。

吸込仕事率

吸込仕事率とは、普段機の吸引力を出す目安となる吸込力で、吸込力が大きいほど、吸引力が優れています。



紙パック
不要

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP3608DA(L)(2WP)
電源	36Vマルチボルト蓄電池	吸込仕事率	300W
最大真空度	20.1KPa	最大風量	3.5m3/min
サイズ	331×369×408mm	重量	9.2kg
充電時間	約40分	フィルタ	布フィルタ
連続使用時間	ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分	騒音値	62dB(標準モード時)
容量(L)	集じん:8、吸水:6	セット内容	ホース(内径Φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、替バッテリー(EA813HF-19A)、充電器(EA813H-18A)、ツールボックス

AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」と充実の連続使用時間

強い吸込み力を持続できるエアーブロー除じん採用

完全コードレス化で現場の安全をサポート

電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。

収納に便利なコンパクトボックス付

パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

代替品



品番 EA899HK-2A
コメント 変更点:充電池変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.