

品番：EA899HK-2

品名：DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)



販売価格	136,900円(税抜) / 150,590円(税込)		
カタログ価格	136,900円(税抜) / 150,590円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/21 01:11現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



バッテリーの上手な扱い方

- ①過充電しないように、充電が完了したところで取り外して下さい。
- ②電池温度はなるべく10～30℃で使用して下さい。その外の温度だと故障の原因になります。
- ③雨、雪にさらさないで下さい。水や雪がたまることで故障の原因になります。
- ④保管の際は、満充電の状態でご保管して下さい。

マークの説明

- 紙パック不要** 紙パックは不要です。ゴミはゴミタンクに直接集まります。紙パックを常に掃除機で掃除機です。
- 紙パック** 紙パックを取り替えて使用。ゴミがたまると紙パックの容量が満杯になります。
- 紙パック** 紙パックを取り替えて使用。ゴミがたまると紙パックの容量が満杯になります。

吸込仕事率

吸込仕事率は、掃除機の吸込力を数値目盛として表現している値で、数値が大きいほど、吸込力が強まっています。



仕様

メーカー	HIKOKI	型番	RP3608DA(L)(2WP)
電源	36Vマルチボルト蓄電池	吸込仕事率	300W
最大真空度	20.1KPa	最大風量	3.5m ³ /min
サイズ	331×369×408mm	重量	9.2kg
充電時間	約40分	フィルタ	布フィルタ
連続使用時間	ecoモード:約120分 標準モード:約52分 ターボモード:約14分	騒音値	62dB(標準モード時)
容量(L)	集じん:8、吸水:6	セット内容	ホース(内径φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、替バッテリー(EA813HF-19A)、充電器(EA813H-18A)、ツールボックス

AC100V同等のパワー「吸込み仕事率300W」と充実の連続使用時間

強い吸込み力を持続できるエアブロー除じん採用

完全コードレス化で現場の安全をサポート

電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。

収納に便利なコンパクトボックス付

パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

代替品



品番 EA899HK-2A
コメント 変更点:充電池変更

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.