


品番：**EA899HK-3**

品名：DC36.0V/15.0L 乾湿両用掃除機(充電式)



販売価格	<b>147,800円</b> (税抜) / 162,580円(税込)		
カタログ価格	147,800円(税抜) / 162,580円(税込)		
在庫数	<b>最新在庫: 1</b> (2026/06/21 03:36現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2419ページ		



**バッテリーの上手な扱い方**  
 ①過充電は避けたいです。バッテリーが満充電になると自動的に充電が停止します。  
 ②電圧低下はなるべく10~30%で使用して下さい。そのほかの容量だと稼働の弊害になります。  
 ③雨・水に濡らさないで下さい。内部にある部品が濡れれば故障の原因になります。  
 ④充電の際は、温度計が状態を確認して下さい。

**吸込仕事率**  
 吸込仕事率は、掃除機の吸引力を表す目安として用いられている値で、数値が大きいほど、吸引力が強まっています。

**マークの説明**  
 紙パックは不要です。ゴミはゴミタンクに直接落ちます。紙パックがゴミを吸い取ります。  
 紙パックを交換する際は、ゴミをそのままに紙パックを交換しないでください。  
 紙パックの交換は、ゴミの吸引時に、ゴミが詰まったままの状態ではできません。紙パックを交換してください。



**紙パック不要**



**仕様**

メーカー	HiKOKI	型番	RP3615DA(2WPZ)
用途	作業場・その他の一般清掃、電動工具での木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん、床にこぼした水などの液体吸引に	集じん容量	15L
吸水容量	12L	吸込仕事率	300W
最大風量	3.5m <sup>3</sup> /min	最大真空度	20.1kPa(2,050mm水柱)
騒音値	66dB(無負荷時)	モーター	直流ブラシレスモーター
フィルター	布フィルター	サイズ	331×369×465(H)mm
ホースサイズ	φ38mm×1.5m	重量	9.6kg(バッテリー2個装着時)
バッテリー	リチウムイオン(36V/4.0Ah)	充電器	EA813H-18A
充電時間	約40分	付属品	ホース(内径φ38mm×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、バッテリー×2、充電器、ツールボックス
一充電当たりの作業量	ecoモード:約120分、標準モード:約	適合バッテリー	EA813HF-17B、-19A、-21A、-22A

	52分、ターボモード:約14分		
適合充電器	EA813H-10B、-18A	キャスト	自在(ストッパー付)×4
乾湿両用			
ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機			
大容量15Lのコードレス&パワフル吸引!			
ボディサイズを抑えながらタンク容量の大幅アップ! ゴミ捨ての回数が減り、作業の効率化に役立ちます。			
軽量の樹脂タンク			
タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなゴミ捨てが行えます。			
モード切替スイッチで吸込力を選択できます。			
<b>メモリー機能搭載</b> 前回作業した時のモードが記憶されます。 例:ecoモードで作業し電源をOFFにした場合、次に電源を「ON」にした時、ecoモードの状態に戻ります。「ターボ」モードの場合のみ、「標準」モードに戻ります。			
フィルタ内面に空気を勢よく吹きつけ、フィルタ表面のゴミを落とし、吸込力を回復させます。フィルタ装着のままできるので簡単、便利			
パイプを伸ばすと家具の下など狭くて深い場所の掃除にも便利な用途に合わせて調整できる伸縮式ズームパイプ			
外径が細く、手が小さい方でも握りやすいジョイントハンドル			
収納に便利なツールボックス付き。ノズルや蓄電池の収納ができます。保管時はコンパクトにパーツを収納可能			
<b>市販のポリ袋を使用可能</b> ※市販品のポリ袋は45L(幅650×深さ800mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。			
電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。(アダプター別売)			

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.