品番: EA899HS-3B

品名: AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	52,200円 (税抜)/ 57,420円(税込)				
カタログ価 格	52,200円(税抜)/57,420円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/19 20:12現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2479ページ				









仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP150SB(L)
電動工具	単動	電源	100V(50Hz/60Hz)
最大風量	(強)3.5m3/min (中)2.6m3/min (弱)2.2m3/min	最大真空度	(強)22.0kPa (中)13.0kPa (弱)9.8kPa
集じん容量	15L(吸水12L)	騒音値	60dB(本体から5mの位置で測定)
吸水仕事率	300W	電流	(強)12A·(中)10.6A·(弱)8.8A
電源コード	5m(2ιὖ)	サイズ	331×364×418(H)mm
重量	6.9kg	消費電力	(強)1,140W (中)650W (弱)470W
タンク材質	ポリエチレン	付属品	ホース(内径 φ 38×2m)、延長管2本 (パイプハンガ付)、 パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸 口、 水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッ グ

一般清掃用、乾湿両用、連動なし

薄暗い場所での作業に便利LEDライト付

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

代替品



品番 EA899HS-4B

コメント

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.