

品番 : EA899HS-4B

品名 : AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機(工具連動)



販売価格	60,500円(税抜)／66,550円(税込)		
カタログ価格	60,500円(税抜)／66,550円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/02/04 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2419ページ		



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP150YB(L)
電動工具	連動	最大風量	(強)3.5m ³ /min (中)1.7m ³ /min (弱)0.9m ³ /min
最大真空度	(強)22.0kPa (中)6.5kPa (弱)1.7kPa	集じん容量	15L(吸水12L)
吸水仕事率	300W	電流	(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A
電源コード	5m(3心・アースクリップ付)	電源	100V(50Hz/60Hz)
騒音値	60dB (本体から5mの位置での測定)	消費電力	(強)1,140W (中)270W (弱)80W
サイズ	331(W)×364(D)×418(H)mm	重量	7.0kg
付属品	ホース(内径φ38mm×2m)、 延長管2本(ストレート・ペンド)、 パイプホルダ、フロアノズル、 すき間用ノズル、ジョイント、 ポリ袋(5枚)、 ホース接続用アダプタ2種 (φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))	タンク材質	ポリエチレン(PEHD)

一般清掃用、乾湿両用、運動あり

薄暗い場所での作業に便利LEDライト付

本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)

小型・軽量で、持ち運び楽々!

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.