

品番 : EA899HS-5

品名 : AC100V/1140W/25.0L 乾湿両用掃除機



販売価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
カタログ価格	62,000円(税抜) / 68,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/21 02:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2419ページ		



#### 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP250SB(L)
集じん容量(L)	25	吸水容量(L)	22
電動工具	単動	電源	単相100V
消費電力	1140W	吸込仕事率	300W
最大風量	(強)3.5m <sup>3</sup> /min・(中)2.6m <sup>3</sup> /min・(弱)2.2m <sup>3</sup> /min	最大真空度	(強)22.0kPa(2240mm水柱)・(中)13.0kPa(1320mm水柱)・(弱)9.8kPa(1000mm水柱)
電流	(強)12.0A・(中)10.6A・(弱)8.8A	騒音値	60dB
サイズ	390(W)×469(D)×555(H)mm	重量	9.3kg
コード長	5m(2心)	付属品	ホース(内径φ38×2m)、延長管(2本/パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
タンク材質	ステンレス		

乾湿両用

二重絶縁

カーペットへの吸い付き軽減  
床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。

低騒音・パワフル集じん

薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付  
LEDをホース側に備えることで作業現場を明るく照らします。

大形電源スイッチの採用で操作性向上  
吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ

便利なパイプホルダ付  
パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。

ポリ袋使用可能  
大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい  
市販のポリ袋も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク。  
市販のポリ袋は、45L(800×650mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。

フラットな上面  
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

ストッパ付キャスタ  
運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.