

品番：EA899HS-5

品名：AC100V/1140W/25.0L 乾湿両用掃除機



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 62,000円(税抜) / 68,200円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 62,000円(税抜) / 68,200円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/05/06 12:53現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2419ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |   |         |   |
|----------|---|---------|---|
| メーカー     | HIKOKI  | 型番      | RP250SB(L)  |
| 集じん容量(L) | 25  | 吸水容量(L) | 22  |
| 電動工具     | 単動  | 電源      | 単相100V  |
| 消費電力     | 1140W   | 吸込仕事率   | 300W  |
| 最大風量     | (強)3.5m <sup>3</sup> /min・(中)2.6m <sup>3</sup> /min・(弱)2.2m <sup>3</sup> /min | 最大真空度   | (強)22.0kPa(2240mm水柱)・(中)13.0kPa(1320mm水柱)・(弱)9.8kPa(1000mm水柱)         |
| 電流       | (強)12.0A・(中)10.6A・(弱)8.8A   | 騒音値     | 60dB  |
| サイズ      | 390(W)×469(D)×555(H)mm  | 重量      | 9.3kg   |
| コード長     | 5m(2心)  | 付属品     | ホース(内径φ38×2m)、延長管(2本/パイプハンガ付)、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ |
| タンク材質    | ステンレス   |         |   |

乾湿両用

二重絶縁

カーペットへの吸い付き軽減  
床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。

低騒音・パワフル集じん

薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付  
LEDをホース側に備えることで作業現場を明るく照らします。

大形電源スイッチの採用で操作性向上  
吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ

便利なパイプホルダ付  
パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。

ポリ袋使用可能  
大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい  
市販のポリ袋も使用可能で、ゴミ捨てがラクラク。  
市販のポリ袋は、45L(800×650mm)、厚さ0.04mm以上のものをご使用ください。

フラットな上面  
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

ストッパ付キャスタ  
運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.