

品番：EA899HT-2A

品名：AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機



販売価格	56,000円(税抜)／ 61,600円(税込)		
カタログ価格	56,000円(税抜)／61,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/10 08:23現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

吸込仕様
吸込仕様とは、前部集塵の吸引力を
表示目安として利用されている値
で、数値が大きいほど、吸引力が優れ
ています。
吸込仕様率＝
吸込仕様率＝
0.01866×風量(m³/min)×真空度(Pa)

電動工具連続
電動工具連続とは、電動工具の連続
使用可能時間(連続稼働時間)を示す
値で、数値が大きいほど、連続稼働
時間が長くなります。
電動工具連続＝
電動工具連続＝
0.01866×風量(m³/min)×真空度(Pa)

メーカー	HiKOKI	型番	RP350SE
電動工具	単動	電源	100V(50Hz/60Hz)
最大風量	(強)3.5m³/min (中)2.6m³/min (弱)2.2m³/min	最大真空度	(強)22.0kPa (中)13.0kPa (弱)9.8kPa
集じん容量	35L(吸水30L)	騒音値	60dB (本体から5mの位置で測定)
吸水仕事率	300W	消費電力	(強)1,140W (中)650W (弱)470W
電流	(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A	電源コード	5m(2心)
サイズ	390(W)×469(D)×665(H)mm	重量	9.6kg
付属品	ホース(内径φ38mm×2m)、 延長管2本(ストレート・ベンド)、 パイプホルダ、フロアノズル、 すき間用ノズル、ジョイント3種、 ポリ袋(10枚)、 電動工具接続用アダプター、ホース接 続用アダプタ2種(φ26・38mm用(マ キタ製電動工具接続用))		

一般清掃用、乾湿両用、連動なし

ステンレスタンク

LEDライト付

代替品



品番 EA899HT-2B

コメント 変更点:付属ホースの材質

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.