品番: EA899HT-2B

品名: AC100V/1140W/35.0L 乾湿兼用掃除機



販売価格	67,900円(税抜)/74,690円(税込)				
カタログ価 格	67,900円(税抜)/74,690円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/07/10 14:16現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2479ページ				







## 仕様

メーカー	HiKOKI	型番	RP350SE(L)
電動工具	単動	電源	100V(50Hz/60Hz)
最大風量	(強)3.5m3/min (中)2.6m3/min (弱)2.2m3/min	最大真空度	(強)22.0kPa (中)13.0kPa (弱)9.8kPa
集じん容量	35L(吸水30L)	騒音値	60dB(本体から5mの位置で測定)
吸水仕事率	300W	消費電力	(強)1,140W (中)650W (弱)470W
電流	(強)12A·(中)10.6A·(弱)8.8A	電源コード	5m(2心)
サイズ	390(W)×469(D)×665(H)mm	重量	9.9kg
付属品	ホース(内径 $\phi$ 38mm×2m)、 延長管2本(パイプハンガ付)、 パイプホルダ、床用吸口、 すき間用吸口、水用フィルタ、 ポリ袋(5枚)、収納バッグ		

一般清掃用、乾湿両用、連動なし

ステンレスタンク

薄暗い場所での作業に便利なLEDライト付

カーペットへの吸い付き軽減 床用吸口裏面の形状を改良し、従来より軽い力で操作可能です。

大形電源スイッチの採用で操作性向上 吸込み力「強・中・弱」3段切替スイッチ

便利なパイプホルダ付

パイプハンガを引っ掛けるだけでパイプを簡単に収納でき、掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。

ポリ袋使用可能

大形ポリガイドでポリ袋が取り付けやすい

取っ手が折りたため、上面がフラットになります。

運搬時など、本体の固定に便利なストッパ付キャスタ(2個)

二重絶縁

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.