

品番：EA899HW-6

品名：AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機



販売価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
カタログ価格	27,000円(税抜)／29,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/02 21:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	FRP80SB
電源	100V	消費電力	1140W
吸込仕事率	300W	最大風量	3.5m3/min
最大真空度	22.0kPa	騒音値	72dB
サイズ	331×364×334(H)mm	重量	6.6kg
コード長	5m(2心)	付属品	ホースφ38mm×1.8m、 延長管、パイプホルダ、 床用吸口、すき間用ノズル、 ホース接続ハンドル、 ポリ袋5枚
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。			
集じん容量	8L	吸水容量	6L
電動工具	単動		

代替品

	品番	EA899HW-6A
	コメント	変更点:ホースの材質



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.