

品番：EA899HW-6A

品名：AC100V/1140W/ 8.0L 乾湿兼用掃除機



販売価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
カタログ価格	28,100円(税抜) / 30,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/03 06:44現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2479ページ		



吸込仕事率
吸込仕事率は、掃除機の吸込能力を示す目安として利用されている単位で、数値が大きければ、吸込能力が優れている。

仕様

メーカー	HiKOKI	型番	FRP80SB(L)
電源	100V(50Hz/60Hz)	消費電力	1,140W
吸込仕事率	300W	最大風量	3.5m ³ /min
最大真空度	22.0kPa	騒音値	72dB
サイズ	331(W)×364(D)×361(H)mm	重量	6.5kg
コード長	5m(2心)	付属品	ホース(内径φ38mm×1.8m)、延長管、ホース接続ハンドル、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、ポリ袋(5枚)
集じん容量	8L	吸水容量	6L
電動工具	単動	タンク材質	ポリエチレン
45L(800×650mm)で厚み0.04mm以上のポリ袋が使用可能です。			
乾湿両用、二重絶縁			
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

