品番: EA899KA-1

品名: AC100V/1300W/17.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	134,000円(税抜) / 147,400円(税込)				
カタログ価格	134,000円(税抜)/147,400円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/09 01:57現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	2482ページ				







## 仕様

メーカー	ケルヒャージャパン(KARCHER)	型番	1.148-208.0		
商品名	NT30/1 Tact	電源	AC100V(50/60Hz)		
消費電力	1300W	吸引風量	74L/秒		
真空度	254hPa	騒音値	69dB		
サイズ	560×370×580mm	重量	13.5kg		
コード長	7m	付属品	サクションホース、 ペンディングパイプ、 サクションパイプ×2本 フロアーノズル、 コーナーノズル、 合成繊維フィルターバック、 エコフィルター(水洗い可能)		
自動チリ落し機能と帯電防止仕様					
吸水	17L	集じん	31L		
吸込仕事率	268W				
組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。					

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.