

品番：EA899KA-1

品名：AC100V/1300W/17.0L[業務用]乾湿両用掃除機



販売価格	134,000円(税抜) / 147,400円(税込)		
カタログ価格	134,000円(税抜) / 147,400円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/11 07:57現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



#### 仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.148-208.0
商品名	NT30/1 Tact	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1300W	吸引風量	74L/秒
真空度	254hPa	騒音値	69dB
サイズ	560×370×580mm	重量	13.5kg
コード長	7m	付属品	サクシオンホース、 ペンディングパイプ、 サクシオンパイプ×2本 フロアーノズル、 コーナノズル、 合成繊維フィルターバック、 エコフィルター(水洗い可能)

自動チリ落とし機能と帯電防止仕様

吸水	17L	集じん	31L
吸込仕事率	268W		

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.