

品番：EA899KB-14

品名：DC18V/0.9L [業務用]ハンディークリーナー(充電式)



販売価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
カタログ価格	34,800円(税抜) / 38,280円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/11 04:49現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2415ページ		



バッテリーの上手な扱い方

- ①過放電しないように、パワーが落ち始めるところで使い終わって下さい。
- ②電池温度はなるべく10~30℃で使用して下さい。そのほかの温度だと故障の原因になります。
- ③雨・水にぬれて下さい。水は、本体の原因になります。
- ④充電中は、適度な状態で保管して下さい。

マークの説明

- 紙パック不要** 紙パックは不要です。ゴミはゴミトラップに集まり、紙パックの手動で掃除機です。
- 紙パック** 紙パックを取り替えて使用。ゴミが溜まると紙パックの寿命が短くなります。
- 紙パック** 紙パックを取り替えて使用。ゴミが溜まると紙パックの寿命が短くなります。



紙パック不要

仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.394-266.0
商品名	HV 1/1 BP	使用電池	18V仕様 リチウムイオン3.0Ah
集じん容量	0.9L	連続使用時間	【EA899KB-16 使用時】 エコモード:42分 通常モード:25分 【EA115KZ-21 使用時】 エコモード:35分 通常モード:23分
騒音値	エコモード:62dB 通常モード:70dB	サイズ	115×305×313mm
重量	2kg	充電時間	60分
付属品	プレフィルター、カートリッジフィルター、 サクシオンホース、フロアノズル、 コーナノズル、サクシオンブラシ角ブ ラシ、 サクシオンパイプ(2本)、ストラップ	吸引風量	33L/s
真空度	47hPa		

※【本体のみ仕様】

バッテリー、充電器は付属していません。

コードレスハンディで協力的な吸引力を実現

ストラップで疲れにくく扱いやすい

充電式ハンディタイプでありながら、強い吸引力をほこり、清掃時間の短縮に貢献します。

標準装備のストラップを使う事で、作業者の負担を軽減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.