

品番：EA899KC-1

品名：DC18V/7.0L[家庭用]乾湿両用掃除機(充電式)



販売価格	36,800円(税抜) / 40,480円(税込)		
カタログ価格	36,800円(税抜) / 40,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/29 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2422ページ		



仕様

メーカー	ケルヒージャパン(KARCHER)	型番	1.198-306.0
商品名	WD1	タンク容量	7L
使用時間	約10分(バッテリー2.5Ah時)	電源	充電式(18Vリチウムイオンバッテリー)
材質	コンテナ:樹脂	充電時間	310分
重量	3.1kg	サイズ	386×279×312(H)mm
充電アダプター	18V/500mAh	防水性能	IPX5(バッテリー)
ホース長	1.2m	用途・清掃場所	車内清掃 少量の水 物置小屋 作業場 納屋
付属品	ハンドグリップ付きサクションホース すきまノズル スモールノズル 紙パック×1枚 筒型フィルター(固定ノブ付き) バッテリー18V2.5Ah 18V専用充電アダプター		

コードレスタイプの乾湿両用パキュウムクリーナー、さらにフロア機能付きです。

軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。

車内清掃に最適なすきまノズルとスモールノズルが標準装備されています。

短時間で効率よく清掃できます。

車内のホコリや落ち葉などの掃除に、フロア機能が役立ちます。

バキュームが難しいゴミはフロア機能を使うと、掃除がより簡単になります。

本体両側のバンドでサクシヨンホースを留めることができます。

アクセサリも取り出しやすいコンパクト収納です。

素早く簡単にコンテナの開け閉めができます。

取り扱いが簡単で、操作しやすい設計です。

二重絶縁

組み合わせて使用できる商品は下記のその他関連を参照ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.